


Световод
SOOC-TB-F-M4-2-R2
Номер на част: 552818

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Метод на измерване	Едностранен сензор
Минимален диаметър на обекта	0.15 mm
Световод - особеност	Гъвкав
Обхват	300 mm
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Размер на главата	M4
Дължина на свотовода	2 m
Мин. радиус на огъване	2 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен Ø	2.2 mm
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал световод	PE
Клас защита	IP66
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III