

Леща
SASF-L1-LA-M2
Номер на част: 552830

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия КВК	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP66
Температура на околната среда	-30 °C...150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 Nm...0.6 Nm
Тегло на продукта	0.7 g
Функция на лещата	90 ° светлинен отвор
Материал на тялото	Месинг никелово покритие