

Леща
SASF-L1-LD-M4

Номер на част: 552832

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Клас защита	IP66
Температура на околната среда	-30 °C...150 °C
Въртящ момент на затягане	-0.2 Nm...0.6 Nm
Тегло на продукта	1.4 g
Функция на лещата	Увеличаване на обхвата Фактор 8 - в зависимост от световода
Материал на тялото	Алуминий анодиран