

Световод
SOOC-DS-F-M4-2-R2
Номер на част: 552843

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Метод на измерване	Дифузионен сензор с отражател
Минимален диаметър на обекта	0.1 mm
Световод - особеност	Гъвкав
Обхват	130 mm
Температура на околната среда	-40 °C...70 °C
Размер на главата	M4
Дължина на световода	2 m
Мин. радиус на огъване	2 mm
Макс. въртящ момент на затягане	2 Nm
Външен Ø	1.3 mm
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал световод	PE
Клас защита	IP66
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III