


Фин филтър MS9-LFM-1-BUV-HF-DA

Номер на част: 553052

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Конструктивна структура	Фиброфилтър
Финоста на филтрация	1 Ет
Кондензотделител	напълно автоматичен ръчно с бутон
Работно налягане	0.2 МПа...1.2 МПа 2 бар...12 бар 29 psi...174 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [6:::4]
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [5:::3]
Макс. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	10000 l/min
Мин. нормален дебит за клас на чистота на въздуха	500 l/min
Ефективност на филтъра	99.99 %
Макс. количество кондензат	225 ml
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Ефективност на сепариране на фини частици	99 %
Съдържание на остатъчно масло	0.5 mg/m3
Ефективност на сепариране на маслени аерозоли	90 %
Индикатор за диференциално налягане	Оптичен дисплей
Ек-температура на околната среда	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Пневматична връзка 1	G1
Пневматична връзка 2	G1

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на покритието	POLYAMID
Материал на филтъра	Боросиликатни влакна
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал контролен прозорец	POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Тегло на продукта	2500 g