

Вакуум-филтър VAF-DB-1/2

Номер на част: 553141

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	вертикално
Финост на филтрация	80 µm
Работно налягане	-0.95 бар...0 бар
Указание относно работното налягане	Приложение само в отворени вакуум-системи
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Макс. въртящ момент на затягане	20.5 Nm
Тегло на продукта	162 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с държач за стена/повърхност
Пневматична връзка	G1/2
Връзка за вакуум	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на филтъра	PE
Материал на тялото	Подсилен с PP
Материал чаша	POLYAMID
Годност за импулс за изхвърляне	7 бар