

Силфон, комплект DADB-V6-32-S426-475

Номер на част: 553287

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	38 mm
Размер	32
Диапазон на хода	426 mm...475 mm
Удължение на буталния прът	145 mm
Конструкция	кръгла
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Силфон комплект с улавяне на отработения въздух
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Устойчивост на флуиди	Прах Стружки Масла Греси Бензин
Клас защита	IP54
Температура на околната среда	-10 °C...80 °C
Тегло на продукта	117 g
Начин на закрепване	с възможност за придвижване със стопорен винт
Пневматична връзка	G1/8
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал елементи за адаптиране	Подсилен с POLYAMID
Материал на уплътненията	NBR
Материал на силфона	NBR
Материал на стопорните винтове	високолегирана стомана, неръждаема