

## Силфон, комплект DADB-V6-50-S176-250

Номер на част: 553317

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                           |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Външен Ø                           | 57 mm                                              |
| Размер                             | 50                                                 |
| Диапазон на хода                   | 176 mm...250 mm                                    |
| Удължение на буталния прът         | 73 mm                                              |
| Конструкция                        | кръгла                                             |
| Монтажно положение                 | произволно                                         |
| Конструктивна структура            | Силфон комплект<br>с улавяне на отработения въздух |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 3 - висока опасност от корозия                     |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B2-L                                     |
| Устойчивост на флуиди              | Прах<br>Стружки<br>Масла<br>Греси<br>Бензин        |
| Клас защита                        | IP54                                               |
| Температура на околната среда      | -10 °C...80 °C                                     |
| Тегло на продукта                  | 129 g                                              |
| Начин на закрепване                | с възможност за придвижване<br>със стопорен винт   |
| Пневматична връзка                 | G1/4                                               |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                |
| Материал елементи за адаптиране    | Подсилен с POLYAMID                                |
| Материал на уплътненията           | NBR                                                |
| Материал на силфона                | NBR                                                |
| Материал на стопорните винтове     | високолегирана стомана, неръждаема                 |