

**Държач
SAMH-G3-Q**
Номер на част: 553569

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Конструкция	за канал тип "лястовича опашка"
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	с отвор
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
Тегло на продукта	10 g
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L