

Шлаух PLN

Номер на част: 553850

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Външен Ø	4 mm...16 mm
Вътрешен Ø	2.9 mm...12 mm
Зависещо от температурата работно налягане	-0.95 бар...14 бар
Одобрение	TÜV
Орган, издаващ сертификати	B 013277 0506 00
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Вода (течна, без лед)
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Категория чистота на помещението	Статично инсталиран елемент, не е възможна ефективна оценка съгласно ISO 14644-1
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-30 °C...80 °C
Цвят	син кафяв жълт зелен естествен червен черен сребрист бял
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шлауха	PE