

# Шлаух PAN-10X1,5-GN

Номер на част: 553921

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                             | Стойност                                                              |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                   | 10 mm                                                                 |
| радиус на огъване в зависимост от дебита   | 58 mm                                                                 |
| Вътрешен Ø                                 | 7 mm                                                                  |
| Мин. радиус на огъване                     | 27 mm                                                                 |
| Характеристики на шлауха                   | подходяща верига кабеловодеща                                         |
| Зависещо от температурата работно налягане | -0.095 MPa...1.7 MPa<br>-0.95 бар...17 бар<br>-13.775 psi...246.5 psi |
| Одобрение                                  | TÜV                                                                   |
| Орган, издаващ сертификати                 | B 013277 0506 00                                                      |
| Работен флуид                              | Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                       |
| Сертификат за LABS                         | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Температура на околната среда              | -30 °C...80 °C                                                        |
| Тегло на продукта по дължина               | 0.042 kg/m                                                            |
| Пневматична връзка                         | за щекерна връзка с външен Ø 10 mm                                    |
| Цвят                                       | зелен                                                                 |
| Твърдост по Шор                            | D 55 +/-3                                                             |
| Указание за материала                      | Съответствие с RoHS                                                   |
| Материал на шлауха                         | TPE-A                                                                 |