

Присъединителна плоча VABS-S2-2S-G12-B-C1

Номер на част: 555643

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	52 mm
Въз основа на стандарт	ISO 5599-2
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	вътрешно
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Диапазон на работното напрежение AC	110 V
Диапазон на работното напрежение DC	24 V
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Допустим ток при 40°C	2 A
Степен на замърсяване	3
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 NEMA 4 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	815 g
Сечение на връзката	0.08 mm ² ...0.75 mm ²
Начин на закрепване	с отвор
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Лят алуминий