


## 90°-плоча VABF-S2-2-A1G2-N12

Номер на част: 555703

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Монтажна ширина                      | 58.1 mm                                                                  |
| Въз основа на стандарт               | ISO 5599-2                                                               |
| Монтажно положение                   | произволно                                                               |
| Работно налягане                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                   |
| Работен флуид                        | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 0 - няма опасност от корозия                                             |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Клас защита                          | IP65<br>NEMA 4                                                           |
| Температура на околната среда        | -5 °C...50 °C                                                            |
| Тегло на продукта                    | 359 g                                                                    |
| Начин на закрепване                  | с отвор                                                                  |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на тялото                   | Алуминиева ковка сплав                                                   |