


Основа
VABV-S6-1Q-G12
Номер на част: 556989

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажна ширина	43 mm
Устойчивост на вибрации	Изпитване на използване в транспорта със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-4 и EN 60068-2-6
Устойчивост на удари	Изпитване на удар със степен на тежест 2 съгласно FN 942017-5 и EN 60068-2-27
Указание относно за принудителната динамизация	Честота на превключване минимум 1/месец
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	570 g
Пневматична връзка 1	G1/2
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	Алуминиева отливка под налягане