

Шина
VABM-C8-12E-G14-8-M1
Номер на част: 557657

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	12 mm
Макс. брой места за разпределители	8
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител	0.6 Nm
Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж	5 Nm
Тегло на продукта	687 g
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на шината	Алуминиева ковка сплав