

Пръстен центроващ
EAML-62-5,8-62
Номер на част: 558032

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	62 mm
Монтажен диаметър 2	62 mm
Монтажно положение	произволно
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	17 g
Код на интерфейс актуатор	K62
Код на интерфейс тяло на куплунг	62A
Указание за материала	Съответствие с RoHS