

Куплунг
EAMC-56-58-24-25
Номер на част: 558316

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	24 mm
Монтажен диаметър 2	25 mm
Размер	56
Номинална дължина	58 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	5500 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	128 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	60 Nm
Тегло на продукта	265 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS