


Сензорен кит EAPS-R1-25-S

Номер на част: 558393

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	25
Ъгъл ротационен	регулируемо
Монтажно положение	произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	406 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал държач	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на тялото	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на държача за сензор	Алуминиева ковка сплав анодиран