

**Съединител**  
**NPQM-D-G18F-Q8-P10**  
Номер на част: 558676

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                          |
| Номинален диаметър                           | 7 mm                                                                |
| Конструкция                                  | права форма                                                         |
| Размер на опаковката                         | 10                                                                  |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 бар...16 бар<br>-13.775 psi...232 psi |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Указание за работен/управляващ флуид         | Възможна работа в омаслено състояние                                |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 1 - ниска опасност от корозия                                       |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Температура на околната среда                | -20 °C...70 °C                                                      |
| Тегло на продукта                            | 17.5 g                                                              |
| Начин на закрепване                          | Външен шестостен SW14                                               |
| Пневматична връзка 1                         | Вътрешна резба G1/8                                                 |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 8 mm                                            |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на тялото                           | Месинг, никелиран                                                   |
| Материал уплътнение на шлаух                 | NBR                                                                 |