

Съединител
NPQM-D-Q6-S4-P10
Номер на част: 558767

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	2.5 mm
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 бар...16 бар -13.775 psi...232 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-20 °C...70 °C
Тегло на продукта	10 g
Пневматична връзка 1	Втулка Ø 4 mm
Пневматична връзка 2	за шланх с външен Ø 6 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	Месинг, никелиран
Материал уплътнение на шланх	NBR