

Направляваща ос EGC-70- -FA

Номер на част: 558864

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Работен ход	50 mm...5000 mm
Размер	70
Монтажно положение	произволно
Водачи	Сачмено-винтова направляваща
Конструктивна структура	Водачи
Макс. ускорение	50 m/s ²
Макс. скорост	5 m/s
Клас на устойчивост на корозия KVK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP40
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Моменти на площта на сечението 2-ра степен Ix	395000 mm ⁴
Моменти на сечение на площта 2-ра степен Iy	577000 mm ⁴
Макс. сила Fy	1850 Б
Макс. сила Fz	1850 Б
Макс. съпротивление на преместване при празен ход	15 Б
Макс. момент Mx	16 Nm
Макс. момент My	51 Nm...132 Nm
Макс. момент Mz	51 Nm...132 Nm
Макс. сила Fy обща ос	1850 Б
Макс. сила Fz обща ос	1850 Б
Макс. момент Mx обща ос	16 Nm
Макс. момент My обща ос	51 Nm...132 Nm
Макс. момент Mz обща ос	51 Nm...132 Nm
Инерционен момент при усукване It	240000 mm ⁴
Материал на профила	Алуминиева ковка сплав анодиран
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на предпазния профил	ABS
Материал на капака	Алуминиева ковка сплав анодиран
Материал на водача на плъзгача	Стомана

Характеристика	Стойност
Материал направляваща	Стомана
Материал плъзгач	Алуминиева ковка сплав анодиран