

Куплунг
ЕАМС-20-30-5-6
Номер на част: 558902

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	5 mm
Монтажен диаметър 2	6 mm
Размер	20
Номинална дължина	30 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	9000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	1.06 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	2.2 Nm
Тегло на продукта	20 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS