

Основа VABV-S2-2S-N12-T1

Номер на част: 560844

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер на растерната решетка	59 mm
Тип остров	44
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Тегло на продукта	610 g
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Пневматична връзка 4	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на планката	Алуминиева отливка под налягане