


Крайна плоча VMPAL-EPL-SD25

Номер на част: 560938

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	43 mm
Дължина	107.3 mm
Макс. брой места за разпределители	24
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Максимален брой бобини на разпределители	24
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Номинално работно напрежение DC	24 V
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние с принадлежност VMPAL-KM
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	190 g
Електрическо присъединяване 1, функция	Мултипол
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Щекер
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Sub-D
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	25
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крайната плоча	Алуминиева отливка под налягане Подсилен с POLYAMID