


Крайна плоча VMPAL-EPR-SP

Номер на част: 560947

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	28.8 mm
Дължина	107.3 mm
Интегрирана функция	Пилотен селектор за въздух за определяне на захранването с управляващ въздух (външно или вътрешно)
Посока на потока	реверсивна
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Работно налягане	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 MPa...0.8 MPa 3 бар...8 бар
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас защита	IP65 IP67
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	180 g
Връзка за управляващ въздух 12/14	M7
Връзка за управляващ изходящ въздух 82/84	M7
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 3	G1/4
Пневматична връзка 5	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на крайната плоча	Алуминиева отливка под налягане Подсилен с POLYAMID