


## Захранващ модул VMPAL-SP-QS1/2"

Номер на част: 560954

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                     | Стойност                                               |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ширина                             | 23.2 mm                                                |
| Дължина                            | 107.3 mm                                               |
| Интегрирана функция                | с електрическа свързка                                 |
| Структура на вентилен остров       | Могат да се смесват различни размери на разпределители |
| Работно налягане                   | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                 |
| Управляващо налягане               | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 бар...8 бар                     |
| Клас на устойчивост на корозия KBK | 3 - висока опасност от корозия                         |
| Сертификат за LABS                 | VDMA24364-B1/B2-L                                      |
| Температура на околната среда      | -5 °C...50 °C                                          |
| Тегло на продукта                  | 50 g                                                   |
| Пневматична връзка 1               | за шлаух с външен Ø 1/2"                               |
| Указание за материала              | Съответствие с RoHS                                    |
| Материал на захранващия модул      | Алуминиева ковка сплав<br>Подсилен с POLYAMID          |