

## Присъединителна плоча VMPAL-AP-14-T135

Номер на част: 560979

FESTO



### Техническа информация

| Характеристика                       | Стойност                                                                 |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Ширина                               | 14.9 mm                                                                  |
| Дължина                              | 107.3 mm                                                                 |
| Размер на растерната решетка         | 14.9 mm                                                                  |
| Размер на разпределителя             | 14 mm                                                                    |
| Разделяне на зони с налягане         | Канал 1, 3 и 5                                                           |
| Макс. брой места за разпределители   | 1                                                                        |
| Посока на потока                     | реверсивна                                                               |
| Структура на вентилен остров         | Могат да се смесват различни размери на разпределители                   |
| Работно налягане                     | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                   |
| Управляващо налягане                 | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 бар...8 бар                                       |
| Работен флуид                        | Съгстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Указание за работен/управляващ флуид | Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа) |
| Клас на устойчивост на корозия KBK   | 3 - висока опасност от корозия                                           |
| Сертификат за LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                        |
| Температура на околната среда        | -5 °C...50 °C                                                            |
| Тегло на продукта                    | 33.6 g                                                                   |
| Пневматична връзка 2                 | за патрон 14 mm                                                          |
| Пневматична връзка 4                 | за патрон 14 mm                                                          |
| Указание за материала                | Съответствие с RoHS                                                      |
| Материал на присъединителната плоча  | Подсилен с POLYAMID                                                      |