

Присъединителна плоча VMPAL-AP-14-QS8-1

Номер на част: 560989

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Ширина	14.9 mm
Дължина	107.3 mm
Размер на растерната решетка	14.9 mm
Размер на разпределителя	14 mm
Макс. брой места за разпределители	1
Посока на потока	реверсивна
Структура на вентилен остров	Могат да се смесват различни размери на разпределители
Максимален брой бобини на разпределители	1
Работно налягане	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Управляващо налягане	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	3 - висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...50 °C
Тегло на продукта	59.25 g
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 8 mm
Пневматична връзка 4	за шлаух с външен Ø 8 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Подсилен с POLYAMID