

# Шлаух PUN-V0-10X2-BL-C

Номер на част: 561704

FESTO



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Външен Ø                                     | 10 mm                                                                                                                                                                |
| радиус на огъване в зависимост от дебита     | 42 mm                                                                                                                                                                |
| Вътрешен Ø                                   | 6 mm                                                                                                                                                                 |
| Мин. радиус на огъване                       | 12 mm                                                                                                                                                                |
| Характеристики на шланга                     | подходяща верига кабеловодеща                                                                                                                                        |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...0.9 MPa<br>-0.95 бар...9 бар<br>-13.775 psi...130.5 psi                                                                                                 |
| Зависещо от температурата работно налягане   | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 бар...16 бар<br>-13.775 psi...232 psi                                                                                                  |
| Указание относно работното налягане          | При приложения с образувачи се при заваряване пръски: макс. 1 MPa при 20 °C, макс. 0,9 MPa при 40 °C, макс. 0,7 MPa при 60 °C<br>Вода: макс. 0,6 MPa при макс. 50 °C |
| Одобрение                                    | TÜV                                                                                                                                                                  |
| Орган, издаващ сертификати                   | B 013277 0506 00                                                                                                                                                     |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Вода (течна, без лед)                                                                                              |
| Противопожарно изпитване на материала        | UL94 V-0 (3 mm)<br>UL94 V-2 (0,75 mm)                                                                                                                                |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364-B2-L                                                                                                                                                       |
| Температура на околната среда                | -35 °C...60 °C                                                                                                                                                       |
| Указание за температурата на околната среда  | използване без налягане до 90 °C                                                                                                                                     |
| Тегло на продукта по дължина                 | 0.064 kg/m                                                                                                                                                           |
| Пневматична връзка                           | за щекерна връзка с външен Ø 10 mm<br>за щекерен нипел с вътрешен Ø 6 mm                                                                                             |
| Цвят                                         | син                                                                                                                                                                  |
| Указание за цвят                             | отклонение от стандартния цвят поради защита от пламък                                                                                                               |
| Твърдост по Шор                              | D 54 +/-3                                                                                                                                                            |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                  |
| Материал на шланга                           | TPE-U(PU)                                                                                                                                                            |