

Щекер
NECU-S-M8G3-HX
Номер на част: 562024

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-104 EN 61984
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Честота на свързване	3
Тегло на продукта	7.8 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна M8x1 Щекер прав/изолиращ съединител
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...32 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...32 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Допустим диаметър на кабела	2.5 mm...5.1 mm
Диаметър на единичния проводник	0.1 mm
Диаметър на жилото	0.9 mm...1.6 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал винтова блокировка	Месинг, никелиран
Материал на уплътненията	FPM PUR
Материал щекерни контакти	златно покритие
Допустима изолационна обвивка	PP PVC TPE-E