

Щекер NECU-S-M12G3-HX

Номер на част: 562027

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Въз основа на стандарт	EN 61076-2-101 EN 61984
Одобрение	c UL us - Recognized (OL)
Честота на свързване	3
Тегло на продукта	17.5 g
Електрическо присъединяване	3-полюсна А-кодиран M12x1 Щекер прав/изолиращ съединител
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...32 V
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...32 V
Допустим ток при 40°C	4 A
Устойчивост на импулсно напрежение	0.8 kV
Допустим диаметър на кабела	2.9 mm...5.1 mm
Диаметър на единичния проводник	0.1 mm
Диаметър на жилото	0.9 mm...1.6 mm
Сечение на връзката	0.14 mm ² ...0.34 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-25 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID Цинкова отливка под налягане никелово покритие
Материал винтова блокировка	Цинкова отливка под налягане, с никелово покритие
Материал на уплътненията	FPM PUR
Материал щекерни контакти	златно покритие
Допустима изолационна обвивка	PP PVC TPE-E