

Тапа QSPC10

Номер на част: 562243

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Конструкция	права форма
Размер на опаковката	10
Работно налягане пълен температурен диапазон	0 МПа...0.8 МПа 0 бар...8 бар 0 psi...116 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	0 - няма опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Тегло на продукта	0.4 g
Начин на закрепване	Закрепваща игла
Пневматична връзка 1	Патрон 10 mm
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал тапа	POM
Материал O-пръстен	NBR