


Въртящ фланец SNGB-200-B

Номер на част: 562455

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	200
Въз основа на стандарт	ISO 15552
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда	-40 °C...90 °C
Тегло на продукта	10020 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на държача	Стомана поцинкован
Материал болт	Стомана, поцинкована
Материал на втулката	Стомана
Материал на лагера	Пластмаса
Материал на шайбата	Стомана, поцинкована
Материал на винтовете	Стомана, поцинкована
Материал на предпазителя	Ресорна стомана, поцинкована