

Съединителен кабел NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Номер на част: 562470

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Съответства на стандарта	EN 61076-2-101 ISO 20401
Индикатор за състояние на превключване	Светодиод жълт
Тегло на продукта	170 g
Електрическо присъединяване	4-полюсно/3-полюсно Куплунг ъглов/щекер прав M8x1/M8x1
Диапазон на работното напрежение DC	20.4 V...26.4 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Дължина на кабела	10 m
Характеристики на проводника	подходяща верига кабеловодеща
Мин. радиус на огъване на кабела	35 mm
Диаметър на кабела	3.3 mm
Структура на кабела	2 x 0,25 mm ²
Клас защита	IP65 IP67
Температура на околната среда	-10 °C...50 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	TPE-U(PUR)
Материал на тялото	TPE-U(PU)
Материал щекерни контакти	Месинг златно покритие
Материал изолационна обвивка	PVC