

Куплунг
EAMC-30-32-6.35-10
Номер на част: 562679

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажен диаметър 1	6.35 mm
Монтажен диаметър 2	10 mm
Размер	30
Номинална дължина	32 mm
Монтажно положение	произволно
Макс. обороти	8000 1/мин
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Температура на лагера	-25 °C...60 °C
Относителна влажност на въздуха	0 - 95 %
Температура на околната среда	-25 °C...60 °C
Масов инерционен момент	5.87 kgmm ²
Предаваем въртящ момент	6.5 Nm
Тегло на продукта	48 g
Указание за материала	Съответствие с RoHS