

Бобина VACC-S13-18-A1-1U

Номер на част: 562890

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, мощност 2,1 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	210 g
Електрическо присъединяване	Форма A Щекер съгласно EN 175301-803
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	POLYAMID UP