

Бобина VACC-S18-35-A1-3A

Номер на част: 562909

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на действие	електрическо
Монтажно положение	произволно
Индикация за положение на превключване	не
Продължителност на включване	100%
Клас на изолация	H
Характеристики на бобината	230 V AC: 50/60 Hz, мощност 3,5 VA
Допустими колебания на напрежението	-15 %/+10 %
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директивата на ЕС за ниското напрежение
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно електрическото оборудване
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Температура на околната среда	-20 °C...60 °C
Тегло на продукта	580 g
Електрическо присъединяване	Форма A Щекер съгласно EN 175301-803
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал бобина	POLYAMID Стомана