


Разпределител MS9-EM-G-S-VS

Номер на част: 562952

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Серия	MS
Размер	9
Размер на растерната решетка	90 mm
Конструктивна структура	Бутален шибър
Начин на задействане	ръчен
Принцип на уплътняване	променлив
Функция отработен въздух	не може да се дроселира
Фиксатор на задействането	Въртящ бутон със заключване
Начин на връщане в изходно състояние	Принудително водене
Вид управление	директно
Функция на разпределител	3/2 бистабилен
Работно налягане	0 бар...20 бар
Припокриване	положително припокриване
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	18000 l/min
Стандартен номинален дебит 2-3	14100 l/min
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна е работа в смазано състояние (изисква се при следващата работа)
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Ниво на звуково налягане	93 dB(A)
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	2400 g
Пневматична връзка 3	G1
Материал на буталния шибър	POM
Материал на уплътненията	NBR

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане