


Дроселираща плоча VABF-S7-F1B1P2-F

Номер на част: 563395

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Монтажно положение	произволно
Захранване с управляващ въздух	външно вътрешно
Работно налягане	0 МПа...1.2 МПа 0 бар...12 бар
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Работен флуид	Сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Клас защита	IP65
Начин на закрепване	с отвор
Връзка за управляващ въздух 1/2	G1/4
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	Фланец 1/4 NAMUR схема на свързване
Пневматична връзка 3	G1/4
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Анодиран алуминий
Материал на уплътненията	NBR