

Адаптор
NPFV-AF-G14-N14-MF
Номер на част: 563397

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Номинален диаметър	6 mm
Работно налягане	0.2 MPa...0.8 MPa 2 бар...8 бар
Взривозащита	Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Пневматична връзка 1	G1/4
Пневматична връзка 2	1/4 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на адаптора	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на уплътненията	NBR