

Разклонителен модул MS9-FRM-G-VS-Y

Номер на част: 564147

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	9
Серия	MS
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Разклонителен модул
Работно налягане	0 бар...12 бар
Диапазон на работното напрежение AC	0 V...250 V
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...125 V
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура на лагера	-10 °C...60 °C
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	1100 g
Начин на закрепване	Вграждане преден блок Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 3	G1
Пневматична връзка 4	G1
Материал на покритието	Подсилен с POLYAMID
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на присъединителната плоча	Алуминиева отливка под налягане
Материал на крепителен винкел	Алуминиева отливка под налягане
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал на връзката за модули	Алуминиева отливка под налягане