

Многоканален разклонител QBT3-5/16T-3/16-U

Номер на част: 564793

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.157 инча
Монтажно положение	произволно
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	0.095 МПа...1 МПа 0.95 бар...10 бар 13.775 psi...145 psi
Работен флуид	Съгъстен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Указание за работен/управляващ флуид	Възможна работа в омаслено състояние
Клас на устойчивост на корозия KBK	1 - ниска опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Температура на околната среда	0 °C...60 °C
Тегло на продукта	1.72 oz
Пневматична връзка 1	за шланх с външен Ø 5/16"
Пневматична връзка 2	за шланх с външен Ø 3/16"
Температура на околната среда по Фаренхайт	32 AF...140 AF
Цвят на освобождаващия пръстен	сив
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	PBT
Материал на освобождаващия пръстен	POM
Материал уплътнение на шланх	NBR
Материал на сегмента скоба за шланх	високолегирана стомана, неръждаема