


Влагоотделител MS6N-LWS-1/2-U-V

Номер на част: 564873

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	6
Серия	MS
Монтажно положение	вертикално +/- 5°
Кондензотделител	напълно автоматичен
Конструктивна структура	Центробежен сепаратор
Макс. количество кондензат	38 ml
Защита на обвивката	интегрирана като метален корпус
Степен на отделяне на конденз	99 %
Работно налягане	2 бар...12 бар
Стандартен номинален дебит (нормализиран съгласно DIN 1343)	3800 l/min
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:::] Инертни газове
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Клас за чистота на въздуха на изхода	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Температура на флуида	-10 °C...60 °C
Температура на околната среда	-10 °C...60 °C
Тегло на продукта	820 g
Начин на закрепване	Вграждане проводник с принадлежности по избор:
Пневматична връзка 1	1/2 NPT
Пневматична връзка 2	1/2 NPT
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на уплътненията	NBR
Материал на тялото	Алуминиева отливка под налягане
Материал чаша	Алуминиева ковка сплав
Материал контролен прозорец	POLYAMID