

Свързващ кабел NEBV-S1G44-K-10-N-LE39

Номер на част: 565291

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Начин на закрепване	4-40UNC
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	1432 g
Електрическо присъединяване	44-полюсно Куплунг Sub-D
Диапазон на работното напрежение DC	30 V
Допустим ток при 40°C	0.86 A
Дължина на кабела	10 m
Характеристики на проводника	за статични приложения
Мин. радиус на огъване на кабела	95 mm
Диаметър на кабела	9.6 mm
Допуск за диаметър на кабела	± 0,5 mm
Структура на кабела	40 x 0,14 mm ²
Клас защита	IP65 IP67 в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на кабелната обвивка	PVC
Материал на тялото	PBT
Материал щекерни контакти	Бронз златно покритие