

**T-съединител**  
**CRQST-3/8T-U**  
Номер на част: 565353

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                               | Стойност                                                            |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Размер                                       | Стандартно                                                          |
| Номинален диаметър                           | 0.335 инча                                                          |
| Монтажно положение                           | произволно                                                          |
| Конструкция                                  | T-форма                                                             |
| Размер на опаковката                         | 1                                                                   |
| Конструктивна структура                      | Push-pull принцип                                                   |
| Работно налягане пълен температурен диапазон | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 бар...14 бар<br>-13.775 psi...203 psi |
| Работен флуид                                | Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                      |
| Клас на устойчивост на корозия KBK           | 4 - особено висока опасност от корозия                              |
| Сертификат за LABS                           | VDMA24364 зона III                                                  |
| Годност за хранителни продукти               | вж. Разширена информация за материала                               |
| Температура на околната среда                | -20 °C...150 °C                                                     |
| Тегло на продукта                            | 2.05 oz                                                             |
| Използваеми проводници                       | PFAN                                                                |
| Пневматична връзка 1                         | за шлаух с външен Ø 3/8"                                            |
| Пневматична връзка 2                         | за шлаух с външен Ø 3/8"                                            |
| Температура на околната среда по Фаренхайт   | -4 AF...302 AF                                                      |
| Указание за материала                        | Съответствие с RoHS                                                 |
| Материал на тялото                           | високолегирана стомана, неръждаема                                  |
| Материал на освобождаващия пръстен           | високолегирана стомана, неръждаема                                  |
| Материал уплътнение на шлаух                 | FPM                                                                 |
| Материал на сегмента скоба за шлаух          | високолегирана стомана, неръждаема                                  |