

T-съединител
CRQST-1/2T-U
Номер на част: 565354

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Размер	Стандартно
Номинален диаметър	0.433 инча
Монтажно положение	произволно
Конструкция	T-форма
Размер на опаковката	1
Конструктивна структура	Push-pull принцип
Работно налягане пълен температурен диапазон	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Работен флуид	Състен въздух съгласно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас на устойчивост на корозия KBK	4 - особено висока опасност от корозия
Сертификат за LABS	VDMA24364 зона III
Годност за хранителни продукти	вж. Разширена информация за материала
Температура на околната среда	-20 °C...150 °C
Тегло на продукта	2.47 oz
Използваеми проводници	PFAN
Пневматична връзка 1	за шлаух с външен Ø 1/2"
Пневматична връзка 2	за шлаух с външен Ø 1/2"
Температура на околната среда по Фаренхайт	-4 AF...302 AF
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Материал на тялото	високолегирана стомана, неръждаема
Материал на освобождаващия пръстен	високолегирана стомана, неръждаема
Материал уплътнение на шлаух	FPM
Материал на сегмента скоба за шлаух	високолегирана стомана, неръждаема