

Щекер
NECU-L3G8-C2-IS
Номер на част: 565709

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Взривозащита	Спазване на указанието в сертификата Зона 1 (ATEX) Зона 2 (ATEX) Зона 21 (ATEX) Зона 22 (ATEX)
Честота на свързване	100
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	55.5 g
Електрическо присъединяване	8-полюсно Клема с винт Щекер, прав
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...30 V
Допустим ток при 40°C	12 A
Устойчивост на импулсно напрежение	4 kV
Сечение на връзката	0.2 mm ² ...2.5 mm ²
Температура на околната среда	-40 °C...85 °C
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS
Степен на замърсяване	3
Клас на устойчивост на корозия KBK	2 - умерена опасност от корозия
Материал на тялото	POLYAMID
Цвят на тялото	син
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие