

**Шина**  
**VABM-L1-10S-G18-9**  
Номер на част: 566565

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                               | Стойност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер на растерната решетка                                 | 10.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Макс. брой места за разпределители                           | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Работно налягане                                             | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 бар...10 бар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Одобрение                                                    | RCM Mark<br>с UL us - Recognized (OL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Клас на устойчивост на корозия KBK                           | 2 - умерена опасност от корозия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификат за LABS                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Годност за производство на литиево-йонни батерии/акумулатори | Продуктът отговаря на вътрешната дефиниция на продукта на Festo за използване в производството на батерии:Металите с повече от 1 % тегловно съдържание на мед, цинк или никел са изключени от употреба.Изключение правят никелът в стоманите, химически никелираните повърхности, платките, проводниците, електрическите щекерни съединители и бобини |
| Категория чистота на помещението                             | Клас 5 съгласно ISO 14644-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Макс. въртящ момент на затягане монтаж върху монтажна шина   | 1.5 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител | 0.45 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Макс. въртящ момент на затягане стенен монтаж                | 3 Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Тегло на продукта                                            | 171 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пневматична връзка 1                                         | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пневматична връзка 3                                         | G1/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Указание за материала                                        | Съответствие с RoHS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Материал на шината                                           | Алуминиева ковка сплав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |