


**Щекер с кабел**  
**NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2**  
Номер на част: 566660

**FESTO**



## Техническа информация

| Характеристика                                                 | Стойност                                    |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Означение проводник                                            | без носач за табелки                        |
| Монтажно положение                                             | произволно                                  |
| Тегло на продукта                                              | 35 g                                        |
| Електрическо присъединяване 1, функция                         | От страната на полевото устройство          |
| Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма             | ъглова                                      |
| Електрическо присъединяване 1, вид свързване                   | Куплунг                                     |
| Електрическо присъединяване 1, кабелен извод                   | прав                                        |
| Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване    | Схема на свързване Н                        |
| Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила                | 3                                           |
| Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила               | 2                                           |
| Електрическо присъединяване 1, вид закрепване                  | Фиксираща блокировка                        |
| Електрическо присъединяване 2, функция                         | Страна на управлението                      |
| Електрическо присъединяване 2, вид свързване                   | Кабел                                       |
| Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване    | отворен край                                |
| Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила                | 2                                           |
| Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила               | 2                                           |
| Диапазон на работното напрежение DC                            | 0 V...60 V                                  |
| Допустим ток при 40°C                                          | 3 A                                         |
| Дължина на кабела                                              | 2.5 m                                       |
| Характеристики на проводника                                   | за статични приложения                      |
| Диаметър на кабела                                             | 3.4 mm                                      |
| Структура на кабела                                            | 2 x 0,14 mm <sup>2</sup>                    |
| Номинално сечение на проводника                                | 0.14 mm <sup>2</sup>                        |
| Краища на жила                                                 | със свалена изолация<br>отрязани с тъп връх |
| Клас защита                                                    | IP40                                        |
| Указание относно класа на защита                               | в монтирано състояние                       |
| Температура на околната среда                                  | -5 °C...60 °C                               |
| Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие) | съгласно Директива RoHS на ЕС               |

| Характеристика                                   | Стойност                                                   |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие) | съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS |
| Сертификат за LABS                               | VDMA24364-B2-L                                             |
| Указание за материала                            | Съответствие с RoHS                                        |
| Материал на кабелната обвивка                    | TPE-U(PUR)                                                 |
| Цвят на кабелната обвивка                        | сив                                                        |
| Материал на тялото                               | POM                                                        |
| Цвят на тялото                                   | черен                                                      |
| Материал щекерни контакти                        | Медна сплав<br>с калаено покритие                          |
| Материал изолационна обвивка                     | PVC                                                        |