


Щекер с кабел NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

Номер на част: 566663

FESTO



Техническа информация

Характеристика	Стойност
Означение проводник	без носач за табелки
Монтажно положение	произволно
Тегло на продукта	7 g
Електрическо присъединяване 1, функция	От страната на полево устройство
Електрическо присъединяване 1, конструктивна форма	ъглова
Електрическо присъединяване 1, вид свързване	Куплунг
Електрическо присъединяване 1, кабелен извод	прав
Електрическо присъединяване 1, технология на присъединяване	Схема на свързване S
Електрическо присъединяване 1, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, заети полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 1, вид закрепване	Фиксираща блокировка
Електрическо присъединяване 2, функция	Страна на управлението
Електрическо присъединяване 2, вид свързване	2x единично жило
Електрическо присъединяване 2, технология на присъединяване	отворен край
Електрическо присъединяване 2, брой полюси/жила	2
Електрическо присъединяване 2, заети полюси/жила	2
Диапазон на работното напрежение DC	0 V...60 V
Допустим ток при 40°C	3 A
Дължина на кабела	1 m
Характеристики на проводника	Стандартно
Диаметър на кабела	1.3 mm
Структура на кабела	2 x 0,14 mm ²
Номинално сечение на проводника	0.14 mm ²
Краища на жиля	отрязани с тъп връх
Клас защита	IP40
Указание относно класа на защита	в монтирано състояние
Температура на околната среда	-5 °C...60 °C
Маркировка за съответствие CE (вж. декларация за съответствие)	съгласно Директива RoHS на ЕС
Маркировка UKCA (вж. декларация за съответствие)	съгласно разпоредбите на Обединеното кралство относно RoHS
Сертификат за LABS	VDMA24364-B2-L
Указание за материала	Съответствие с RoHS

Характеристика	Стойност
Материал на тялото	РОМ
Цвят на тялото	черен
Материал щекерни контакти	Медна сплав с калаено покритие
Материал изолационна обвивка	PVC